

max. 1250

max. 1250

8 7 2 1 12 5 4 3 10

This technical drawing illustrates a three-chambered roller assembly, likely for a conveyor system. The assembly is shown in a cross-sectional view, divided into three distinct chambers. The overall width of the assembly is indicated as 'max. 1250' in two segments. The drawing includes several numbered callouts (1 through 12) pointing to specific components: 1 points to the base plate, 2 to a vertical support pin, 3 to a horizontal support pin, 4 to a roller shaft, 5 to a roller frame, 6 to a roller wheel, 7 to a roller wheel, 8 to a roller wheel, 9 to a roller wheel, 10 to a roller wheel, 11 to a roller wheel, and 12 to a roller wheel. The rollers are arranged in a series of three chambers, with the central chamber being the largest. The rollers are supported by a base plate and a vertical support structure. The drawing is a black and white line drawing with hatching used to indicate different materials or sections.

Próg wytrzymałościowa (maksymalna)	KLASOWAŁOŚĆ ODPORNOŚCI (OGNIOWE, EN ¹)	MAKSIMALNA WYSOKOŚĆ	GROBIZOĆ ZABUDOWY	MAŁA ZABUDOWY***)	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (RHO)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNEGO
ΔRw		H	G	M			
[dB]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
12	EH15 ²⁾ REH15 ²⁾	bez ograniczeń	62,5	14	gr. 14,5 mm FIVE STAR [®] lub FIVE STAR PRO DHR [®]	CD60 Gipspera [®] Ultraflex [®]	ISOVER Akustopan / Akustopan Ultraflex [®] gr. 50 mm**)

- Przy wyborze płyty RIGIPS HABITO należy stosować masę szpachlową RIGIPS HABITO oraz wkręty Habito. Do mocowania płyt RIGIPS PRO Duralite stosuje się wkręty Hartfix.

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
----------	---------

1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydato typ DFH2 gr. 12,5mm	1 x 12,5
2	Profil RIGIPS CD 60 GypSerrata®/UltraStil®	1,80 m
3	Profil RIGIPS UD 30 GypSerrata®/UltraStil®	0,35 m
4	Uchwyt Rigips ES do profilu CD60	1,50 szt
5	Wkręt RIGIPS TN 25.	12,00 szt
6	Wkręt RIGIPS „pchełkar” 3,9x11mm	3,00 szt
7	Kołatki rozporowe min. Ø6 max. co 1000mm	1,90 szt
8	Taśma uszczelniająca plankowa RIGIPS szer. 30mm	0,40 szt
9	Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 szt
10	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
11	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
12	Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

1) Rozstaw wkrętów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 250 mm. Nakładki materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN

disover SAINT-GOBAIN

amarber SAINT-GOBAIN

amaris SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: dotadcy.techniczn@saaint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Okładzina ścienna Rigips 3.21.10 (klasa odporności ogniwowej EI15)			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.21.10	